

STIEFELMAYER

Strojna vodna tehtnica za gredi, Dolžina pete × točnost: 200/1 mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 468800 200/1 |
| GTIN | 4028126003756 |
| Razred artikla | 46R |

Opis**Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. Prizmatična in ploska peta z natančnimi, pod kotom brušenimi zapornimi površinami (pomembno pri označevanju, poravnavanju itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:**DIN 877****Točnost:**

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m**.

2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m**.

4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo **0,4 mm/m**.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------|
| Razred točnosti | 1 |
| Dolžina pete | 200 mm |
| Odčitavanje | 0,02 mm/m |
| Širina pete | 40 mm |
| Standard | DIN 877 |

| | |
|---------------|---------------|
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | H2 |
| Vrsta izdelka | Vodna tehnica |

Storitve

| | |
|--|-------------|
| Kalibriranjestrojne gredne vodne tehnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m | 026620 0,02 |
|--|-------------|