



Precizna mala merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 5/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432505 5/40
GTIN	4045197199591
Razred artikla	42C

Opis

Izvedba:

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Zaščiten pred udarci.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Merilna sila	0,6 - 1 N
Kalibriranje	C1
Delitev skale	0,01 mm
Ø ohišja	40 mm

Merilno območje	5 mm
Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	12 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 19/9	434900 19/9

Jekleno tipalo Tip 19/10	434900 19/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 19/7	434900 19/7
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 32	434900 32
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 19/8	434900 19/8
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 40/7,8	434900 40/7,8
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4

Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 19/11	434900 19/11
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 40/10	434900 40/10