



Precizna merilna ura Compac odčitavanje 0,002 mm, zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 5/58 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.**

Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje.

Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

V celoti kovinsko ohišje in visokoučinkovita zaščita pred udarci. Posebno robustna merilna ura. **Swiss Made.**

Odčitavanje 2/1000.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Pakiranje: čvrsta škatla

Standard: Tovarniški standard

Kalibriranje: C2

Delitev skale: 0,002 mm

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca: 0,2 mm

Območje odstopanja f_e : 12 μm

Celotno območje odstopanja f_{cel} : 14 μm

Merilna sila: 1,2 - 1,7 N

Tehnični opis

Celotno območje odstopanja f_{cel}	14 μm
\varnothing ohišja	58 mm
Merilna sila	1,2 - 1,7 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Merilno območje	5 mm
Območje odstopanja f_e	12 μm
Delitev skale	0,002 mm
Kalibriranje	C2
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Messuhr

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	013220 5
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13

Tipalo iz karbidne trdine Tip 16

434910 16