

**Merilna ura s koncentričnim prikazom, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431950 10/58
GTIN	4031452100228
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim stebлом premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Oba kazalca sta nameščena koncentrično, zato omogočata pregledno odčitavanje

Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Merilna sila	0,7 - 1,4 N
Ø ohišja	58 mm
Merilno območje	10 mm

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Delitev skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58

Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5