

Garant**Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Razred artikla	41C

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). **Precizna merilna ura** v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Z zaščito pred trkom. S kovinskim zunanjim obročem in kovinskim hrbtiščem.

Udarci se ne prenesejo neposredno na merilni mehanizem ure. Posebej robustna in odporna.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Precizne merilne ure, **zaščitene pred udarci**. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilna sila	0,7 - 1,5 N
Delitev skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Merilno območje	10 mm
Ø ohišja	58 mm
Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Vrtljiva številčnica	da
nastavljive tolerančne značke	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10

Pribor

Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1

Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Zunanji obroč za merilno uro Tip 58	432020 58
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40