

HOLEX**Pomično merilo z zelo dolgima merilnima konicama, Merilno območje:
1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415188 1000
GTIN	4045197479877
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Nonij nesvetleče kromiran. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolg merilni kljun za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** S finim nastavljanjem. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Z **zelo dolgima merilnima konicama**, brez finega nastavljanja.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,05 mm
Izvedba merilnega kljuna	Posebno dolg merilni kljun
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Dolžina konic	300 mm
Kalibriranje	A1
Izvedba merilne površine	kaljeno
Izvedba delov za odčitavanje	mat kromiranih
Masa	3,9 kg

Merilno območje	0 - 1000 mm
Delitev	1/20 mm
Točnost	0,2 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000