


**Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 0,8/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, varnostne merilne ure s prostim hodom, zaščitene pred udarci. Zelo lahka, robustna konstrukcija z zaščito pred prahom. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6.

Največja točnost zaradi vgrajenega prenosa preko zobnikov.

Tehnični opis

Merilna sila	0,8 - 1,2 N
Kalibriranje	C1
Ø ohišja	58 mm
Delitev skale	0,01 mm
Merilno območje	0,8 mm
Prosti hod	7 mm
Standard	DIN 878

Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	7 μ m
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3 mm	023000 3
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
------------------------------	-----------