



Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 80/58mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433050 80/58
GTIN	4031452101706
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80).

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Delitev skale	0,01 mm
Merilno območje	80 mm
Kalibriranje	C1
Merilna sila	1,7 - 2,8 N

Ø ohišja	58 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Standard	Tovarniški standard
Priključni navoj tipala	M2,5
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	30 µm
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023000 100
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

Pribor

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Zunanji obroč za merilno uro Tip 58	432020 58
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6

Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4

Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13