



Precizna mala merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 3/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432550 3/40
GTIN	4031452101553
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo \varnothing 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Zaščiten pred udarci.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilna sila	1 - 1,4 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,5 mm
Merilno območje	3 mm
Delitev skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1

Ø ohišja	40 mm
Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	10 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3 mm	023000 3
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Zunanji obroč za merilno uro Tip 40	432020 40
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 40 mm	434835 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Steklo za merilno uro Tip 40	432010 40
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11

Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11