

**Precizna mala merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 3/28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Razred artikla	46C

**Opis****Izvedba:**

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

**Dodatni pribor:**

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

**Tehnični opis**

Merilna sila	0,8 - 1,2 N
Kalibriranje	C1
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,5 mm
Ø ohišja	28 mm
Delitev skale	0,01 mm
Merilno območje	3 mm

Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	17 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3 mm	023000 3
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90

Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
	434918 50

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10