

hanhart
1882**Štoparica z dvema kazalcema z etuijem****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	469610
GTIN	2050001049117
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Diamantno struženo kovinsko ohišje (Ø 55 mm) z obešalnimi obroči. Pred udarci zaščiten precizni mehanizem štoparice (sidro, 7 kamnov). Pomožni kazalec za merjenje vmesnega časa.

Uporaba:

Univerzalno uporabna štoparica za merjenje v sekundnem in decimalnem območju s poljubnim številom **vmesnih časov**. Zato je posebej primerna za merjenje časa delovnih potekov in strojnih tekov.

· **Med merjenjem je mogoče poljubno pritisniti gumba za začetek in konec merjenja časa.**

Obseg dobave:

Vključno z usnjenim etuijem.

Tehnični opis

Delitev skale	1/5 s / 1/100 min
Čas prikazovanja	30 min
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	N1

Vrsta izdelka

štoparice

Storitve

Kalibriranje štoparice Tip U

029100 U