



## Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 5/58mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433400 5/58
GTIN	4031452100563
Razred artikla	46C

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla**.

Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje**.

Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

**Kakovostna zaščita pred udarci za izredno dolgo življenjsko dobo.**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

#### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

### Tehnični opis

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Delitev skale	0,001 mm

Ø ohišja	58 mm
Merilno območje	5 mm
Kalibriranje	C2
Merilna sila	1,5 - 2 N
Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	10 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40

Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58
Zunanji obroč za merilno uro Tip 58	432020 58
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4

Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12