

HOLEX**Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). **Precizna merilna ura** v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Tulka zobate letve za zaščito pred udarci. Izvedba v celoti iz kovine, steklo za uro iz umetne mase.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Precizne merilne ure, **zaščitene pred udarci**. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilna sila	0,7 - 1,5 N
Kalibriranje	C1
Delitev skale	0,01 mm
Ø ohišja	58 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Merilno območje	10 mm
Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Vrtljiva številčnica	da
nastavljive tolerančne značke	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15

Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25

Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Vrtljivo tipalo	434912
Steklo za merilno uro Tip 58	432260 58