



Precizna mala merilna ura IP67 zatesnjena pred oljem in vodo, zaščiten pred udarci, Merilno območje/ \varnothing ohišja: 5/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo \varnothing 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Zatesnjena pred oljem in vodo, zaščiten pred udarci

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilna sila	0,8 - 1,2 N
Merilno območje	5 mm
\varnothing ohišja	40 mm
Kalibriranje	C1

Delitev skale	0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,5 mm
Standard	DIN 878
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	12 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 40 mm	434835 40
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1

Steklo za merilno uro Tip 40	432010 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Zunanji obroč za merilno uro Tip 40	432020 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Vrtljivo tipalo	434912

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30