

Garant

**Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja:
1/58mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433090 1/58
GTIN	4045197422071
Razred artikla	41C

Opis

Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.**

Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje.**

Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Kakovostna zaščita pred udarci za izredno dolgo življenjsko dobo.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Kalibriranje	C2

Merilna sila	1,5 - 2 N
Ø ohišja	58 mm
Delitev skale	0,001 mm
Merilno območje	1 mm
Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	5 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25

Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3