

**Precizna mala merilna ura, Merilno območje/ $\varnothing$  ohišja: 10/40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432500 10/40
GTIN	2050001064141
Razred artikla	46C

**Opis****Izvedba:**

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo  $\varnothing$  8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Zelo veliko območje merjenja (10 mm), pri zelo majhni izvedbi ( $\varnothing$  40 mm).

**Dodatni pribor:**

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

**Tehnični opis**

Merilna sila	0,7 - 1,2 N
$\varnothing$ ohišja	40 mm
Merilno območje	10 mm
Delitev skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm

Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10

## Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Vrtljivo tipalo	434912
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 40 mm	434835 40
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14

Zunanji obroč za merilno uro Tip 40	432020 40
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Steklo za merilno uro Tip 40	432010 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100