

Mitutoyo

Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 1/58 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla**.

Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje.

Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Standard: Tovarniški standard

Kalibriranje: C2

Delitev skale: 0,001 mm

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca: 0,2 mm

Območje odstopanja f_e : 5 μ m

Celotno območje odstopanja f_{cel} : 7 μ m

Merilna sila: 0,9 - 1,5 N

Tehnični opis

Območje odstopanja f_e	5 μ m
Merilna sila	0,9 - 1,5 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Delitev skale	0,001 mm
Merilno območje	1 mm
Kalibriranje	C2
\varnothing ohišja	58 mm
Celotno območje odstopanja f_{cel}	7 μ m
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Messuhr

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	013220 5
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Magnetna zadnja stena za merilno uro za \varnothing ohišja 58 mm	434836 58
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2