




Precizni notranji merilnik OSIMESS, Merilno območje: 4,5-12mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 435010 4,5-12 |
| GTIN | 2050001047922 |
| Razred artikla | 46D |

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilniki OSIMESS za majhne izvrtine od 1 mm. Tipalne glave z DLC prevleko (od vel. 4,5–7,5). Konica merilne igle z iztekom v obliki rezila, na katero deluje merilna sila komparatorja, razpre razdeljeno tipalno glavo. **Natančnost ponovitve 1 µm.**

Uporaba:

Za ugotavljanje odstopanj od zahtevane mere in napak oblike kot so netočnost okroglosti ali koničnost.

Obseg dobave:

Tipalne glave, merilna igla iz karbidne trdine, standardno držalo (prikazovalnik in nastavitveni prstani niso v obsegu dobave).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer art. 434807 vel. 10, digitalna merilna ura art. 434322, merilna miza art. 435020.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 20 mm in zaprtimi izvrtinami po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|----|
| Število merilnih igel iz karbidne trdine | 2 |
| Število tipal | 13 |

Podatkovni list

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| efektivno območje uporabe | 4,15 - 12,5 mm |
| Natančnost ponovitve | 1 μ m |
| Merilno območje | 4,5 - 12 mm |
| Merilna globina | 41 - 45 mm |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | Cena po ponudbi |
| Vrsta izdelka | Precizni notranji merilniki |

Pribor

| | |
|---|------------------|
| Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm | 434807 10 |
| Tipalna glava za precizni notranji merilnik OSIMESS Področje uporabe 7,20-7,80 mm | 435015 7,20-7,80 |
| Držalo za naprave z gumbom za povratni pomik za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm | 435013 0,95-20,6 |
| Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm | 434322 12,5 |
| komparatorja \pm merilno območje/odčitek 25/0,5 μ m | 434674 25/0,5 |
| Induktivni komparator Extrames Tip 2001 | 434670 2001 |
| Držalo za naprave brez gumba za povratni pomik za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm | 435012 0,95-20,6 |
| Garnitura nastavitvenih obročev iz jekla (mere enake kot za tipalne glave) Merilno območje 4,5-12 mm | 435030 4,5-12 |
| komparatorja \pm merilno območje/odčitek 50/1 μ m | 434674 50/1 |
| Kotni element za OSIMESS za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm | 435014 0,95-20,6 |
| Merilna miza za OSIMESS Oznaka proizvajalca OSM6 | 435020 OSM6 |
| komparatorja \pm merilno območje/odčitek 130/5 μ m | 434674 130/5 |
| Merilna miza za OSIMESS Oznaka proizvajalca OSM5 | 435020 OSM5 |
| komparatorja \pm merilno območje/odčitek 250/10 μ m | 434674 250/10 |