



Tračni brusni stroj GI, Tip: 790204



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077613 790204
GTIN	2050001676771
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Program tračnega brušenja GRIT GI za visoke zahteve v industriji: **V robustni izvedbi, z izredno zmogljivimi motorji.**

- **Visoka ekonomičnost zaradi velike učinkovitosti.**
- **Zmogljiv motor z močjo 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiran sistem napenjanja brusnega traku,**
- **velika varnost pri delu: Omejevalni nastavek, brusna reza in ščitnik za oči so individualno nastavljivi.**

Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.

- **Udobno upravljanje stroja, tek brez vibracij.**
- **S konstantnim številom vrtljajev za veliko zmogljivost.**
- **Pripravljene možnosti za priključitev na centralno odsesovalno napravo.**

Uporaba:

Z moduli za tračno brušenje art. 077614 kot tračni brusni stroj, z razširitvenimi moduli pa za brušenje radijev, vzdolžno brušenje, brušenje površin in Centerless brušenje ter za posnemanje zarobka

Obseg dobave:

Vklj. z CEE vtikačem (16 A) in 1 brusnim trakom.

Napotek:

Za brusne trakove glejte od art. 558310 naprej in art. 558453-56.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3000 min ⁻¹
---	------------------------

Širina traku	150 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	3000 min ⁻¹
Masa	82 kg
Oznaka proizvajalca	GI 150
Dolžina traku	2000 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

Pribor

Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 120	558330 120
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 80	558330 80
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 120	558453 120
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 60	558453 60
Strojna noga Tip 99001004	077614 99001004
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 60	558330 60
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 80	558453 80
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558453 36
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 120	558454 120
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 60	558454 60
Strojna noga Tip 99001003	077614 99001003
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 80	558454 80
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558456 36
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558454 36
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 40	558330 40

