



## Visokozmogljivo koncentrirano mazalno olje, Vsebina: 200l



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084270 200
GTIN	2050000967351
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

**Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve.** Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju. Visoko zmogljiv **brusilni koncentrat**, prozoren, za brušenje najrazličnejših materialov. **Mešalno razmerje 1 : 40** (2,5 %).

#### Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja.**

Koncentrati **ščitijo pred korozijo**, ščitijo lak in so **fiziološko neoporečni**, zelo **odporni proti razvoju bakterij** in prijazni za kožo.

#### Napotek:

Jokisch olja za tirnice ali vodila so na voljo na zahtevo.

### Tehnični opis

Izvedba	Sod
Barva	svetlo rumena

Kinematična viskoznost	10 mm <sup>2</sup> /s
Oblika	tekoče
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	200 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje
Vrednost refraktometra	2

## Pribor

Črpalka za sode	084355
-----------------	--------