



## Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 30/58mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433050 30/58
GTIN	4031452100280
Razred artikla	46C

### Opis

#### Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80).

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

#### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

### Tehnični opis

Merilno območje	30 mm
Delitev skale	0,01 mm
Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Merilna sila	0,8 - 1,6 N
Standard	Tovarniški standard
Priključni navoj tipala	M2,5
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	20 µm
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Merilna ura

### Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

### Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10

Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Zunanji obroč za merilno uro Tip 58	432020 58
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20