




Precizni notranji merilnik OSIMESS, Merilno območje: 1,5-4,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilniki OSIMESS za majhne izvrtine od 1 mm. Tiplalne glave z DLC prevleko (od vel. 4,5–7,5). Konica merilne igle z iztekom v obliki rezila, na katero deluje merilna sila komparatorja, razpre razdeljeno tiplalno glavo. **Natančnost ponovitve 1 µm.** Tiplalne glave iz **karbidne trdine.**

Uporaba:

Za ugotavljanje odstopanj od zahtevane mere in napak oblike kot so netočnost okroglosti ali koničnost.

Obseg dobave:

Tiplalne glave, merilna igla iz karbidne trdine, standardno držalo (prikazovalnik in nastavitveni prstani niso v obsegu dobave).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer art. 434807 vel. 10, digitalna merilna ura art. 434322, merilna miza art. 435020.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 20 mm in zaprtimi izvrtinami po ponudbi.

Tehnični opis

Natančnost ponovitve	1 µm
----------------------	------

Podatkovni list

Merilno območje	1,5 - 4,2 mm
Število tipal	10
Merilna globina	17 - 25 mm
Število merilnih igel iz karbidne trdine	2
efektivno območje uporabe	1,5 - 4,2 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Precizni notranji merilniki

Pribor

Kotni element za OSIMESS za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 50/1 μm	434674 50/1
Merilna miza za OSIMESS Oznaka proizvajalca OSM5	435020 OSM5
Držalo za naprave z gumbom za povratni pomik za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 25/0,5 μm	434674 25/0,5
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 250/10 μm	434674 250/10
Garnitura nastavitvenih obročev iz jekla (mere enake kot za tipalne glave) Merilno območje 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Tipalna glava za precizni notranji merilnik OSIMESS Področje uporabe 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Merilna miza za OSIMESS Oznaka proizvajalca OSM6	435020 OSM6
Držalo za naprave brez gumba za povratni pomik za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 130/5 μm	434674 130/5
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5

