



## Precizni notranji merilnik, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 18-35mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435040 18-35
GTIN	2050001047946
Razred artikla	46F

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne  $\varnothing$  s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **iz jekla**.

#### Uporaba:

Za natančno merjenje  $\varnothing$ , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

#### Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

#### Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

#### Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

### Tehnični opis

Število merilnih ploščic	2
--------------------------	---

Merilna globina	110 mm
Število merilnih nastavkov	9
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Merilno območje	18 - 35 mm
Centrirni krožnik, širina	14,8 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

## Storitve

DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina Merilni Ø 24 mm	435094 24
Podaljšek za merilno globino Dolžina 1000 mm	435142 1000
Podaljšek za merilno globino Dolžina 500 mm	435142 500
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Merilna ploščica za merilno območje 18 – 35 Debelina 0,5 mm	435107 0,5

Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 32 mm	435084 32
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 22 mm	435084 22
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 20 mm	435084 20
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 30 mm	435094 30
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 28 mm	435084 28
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Digitalna merilna uraodčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 18 mm	435084 18
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Podaljšek za merilno globino Dolžina 2000 mm	435142 2000
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 20 mm	435094 20
Merilna ploščica za merilno območje 18 – 35 Debelina 1 mm	435107 1
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno globino Dolžina 750 mm	435142 750
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 24 mm	435084 24
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 26 mm	435084 26

Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 18 mm	435094 18
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 28 mm	435094 28
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Podaljšek za merilno globino Dolžina 1500 mm	435142 1500
Podaljšek za merilno globino Dolžina 250 mm	435142 250
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 32 mm	435094 32
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 30 mm	435084 30
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 22 mm	435094 22
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 26 mm	435094 26
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmKarbidna trdina Merilni Ø 34 mm	435094 34
Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mmJeklo Merilni Ø 34 mm	435084 34