



## Števec hodov s ključem



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	470100
GTIN	4045197235046
Razred artikla	42H

### Opis

#### Izvedba:

6-mestni števec z obojestransko osjo, za desni hod. Števec se lahko s posebnim ključem postavi na ničlo iz leve ali desne strani. Pogonska gred je na obeh straneh; ročico je možno pomikati po gredi. Pogonska os  $\varnothing$  5 mm, višina števil 4,5 mm, ohišje lakirano s tolčenim vzorcem.

#### Uporaba:

V strojni in kovinski industriji na na izsekovalnih strojih, škarjah, stiskalnicah, pakirnih strojih, avtomatih itd.

Maksimalno število hodov:  $500 \text{ min}^{-1}$

Hod minimalno – maksimalno: 32 - 60 stopinj

Širina: 70 mm

Višina: 60 mm

Dolžina: 28 mm

### Tehnični opis

Višina	60 mm
Hod minimalno – maksimalno	32 - 60 stopinj
Širina	70 mm
Maksimalno število hodov	$500 \text{ min}^{-1}$
Dolžina	28 mm

Višina številok	4,5 mm
Ø pogonske gredi	5 mm
Vrsta izdelka	Števci pomikov

---

**Pribor**

Ključ za nastavljanje ničle	470150
-----------------------------	--------