




Precizni notranji merilnik OSIMESS, Merilno območje: 4,5-7,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435010 4,5-7,5
GTIN	2050001047908
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilniki OSIMESS za majhne izvrtine od 1 mm. Tipalne glave z DLC prevleko (od vel. 4,5–7,5). Konica merilne igle z iztekom v obliki rezila, na katero deluje merilna sila komparatorja, razpre razdeljeno tipalno glavo. **Natančnost ponovitve 1 µm.**

Uporaba:

Za ugotavljanje odstopanj od zahtevane mere in napak oblike kot so netočnost okroglosti ali koničnost.

Obseg dobave:

Tipalne glave, merilna igla iz karbidne trdine, standardno držalo (prikazovalnik in nastavitveni prstani niso v obsegu dobave).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer art. 434807 vel. 10, digitalna merilna ura art. 434322, merilna miza art. 435020.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 20 mm in zaprtimi izvrtinami po ponudbi.

Tehnični opis

Število merilnih igel iz karbidne trdine	1
Natančnost ponovitve	1 µm

Podatkovni list

Merilno območje	4,5 - 7,5 mm
Število tipal	7
efektivno območje uporabe	4,15 - 7,8 mm
Merilna globina	41 - 45 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Precizni notranji merilniki

Pribor

Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001
Merilna miza za OSIMESS Oznaka proizvajalca OSM6	435020 OSM6
Merilna miza za OSIMESS Oznaka proizvajalca OSM5	435020 OSM5
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 130/5 μ m	434674 130/5
Garnitura nastavitvenih obročev iz jekla (mere enake kot za tipalne glave) Merilno območje 4,5-7,5 mm	435030 4,5-7,5
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 50/1 μ m	434674 50/1
Tipalna glava za precizni notranji merilnik OSIMESS Področje uporabe 4,70-5,30 mm	435015 4,70-5,30
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 250/10 μ m	434674 250/10
komparatorja \pm merilno območje/odčitek 25/0,5 μ m	434674 25/0,5
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Držalo za naprave brez gumba za povratni pomik za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Kotni element za OSIMESS za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Držalo za naprave z gumbom za povratni pomik za nazivno merilno območje 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6