



Precizni notranji merilnik, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 35-60mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435040 35-60
GTIN	2050001047953
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne \varnothing s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **iz jekla**.

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Merilna globina	180 mm
-----------------	--------

Merilno območje	35 - 60 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Število merilnih nastavkov	6
Število merilnih ploščic	3
Centrirni krožnik, širina	28 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60

Pribor

komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Podaljšek za merilno globino Dolžina 750 mm	435142 750
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 35-90	439914 35-90
Podaljšek za merilno globino Dolžina 1000 mm	435142 1000
Podaljšek za merilno globino Dolžina 2000 mm	435142 2000
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmJeklo Merilni Ø 49 mm	435085 49
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmKarbidna trdina Merilni Ø 39 mm	435095 39
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmKarbidna trdina Merilni Ø 49 mm	435095 49
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmJeklo Merilni Ø 39 mm	435085 39
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46

Podaljšek za merilno globino Dolžina 500 mm	435142 500
Merilna ploščica za merilno območje 35 – 60 Debelina 1 mm	435108 1
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmJeklo Merilni Ø 59 mm	435085 59
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmKarbidna trdina Merilni Ø 54 mm	435095 54
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmJeklo Merilni Ø 54 mm	435085 54
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmKarbidna trdina Merilni Ø 44 mm	435095 44
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno globino Dolžina 1500 mm	435142 1500
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmKarbidna trdina Merilni Ø 59 mm	435095 59
Podaljšek za merilno globino Dolžina 250 mm	435142 250
Merilna ploščica za merilno območje 35 – 60 Debelina 0,5 mm	435108 0,5
Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmJeklo Merilni Ø 35 mm	435085 35
	434322 12,5

Digitalna merilna uradčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmJeklo Merilni Ø 44 mm	435085 44
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Merilni trn za merilno območje 35 – 60 mmKarbidna trdina Merilni Ø 35 mm	435095 35