

HOLEX**preizkuševalnika napetosti, Tip naprave: LED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473120 LED
GTIN	4045197554253
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Ohišje iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem in lomu, 2 merilni konici. Vgrajena LED svetilka, držalo preizkusnega ročaja za enoročno uporabo, samodejni preizkus lastnega delovanja. Avtomatska izbira merilnega območja.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama 081551 vel. LR3, zaščitnimi kapicami.

Tehnični opis

Preizkušanje smeri vrtilnega polja	da
Prikazovalnik	LED

Preverjanje prevodnosti	zvočno/LED
Oznaka proizvajalca	5
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Območje prikazovanja AC	12 - 400 V
Območje prikazovanja DC	12 - 690 V
Razsvetljava merilnega mesta	da
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	I1
Certifikat varnosti	GS TÜV Rheinland
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2x art. 081551 vel. LR3
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Šoritve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------