



Precizni notranji merilnik, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 50-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne \varnothing s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **iz jekla**.

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Število merilnih ploščic	3
--------------------------	---

Merilno območje	50 - 100 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Merilna globina	180 mm
Število merilnih nastavkov	11
Centrirni krožnik, širina	45 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 160 mm	023210 160
--	------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mm Karbida trdina Merilni Ø 55 mm	435096 55
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mm Karbida trdina Merilni Ø 90 mm	435096 90
Merilna ploščica za merilno območje 50 – 100 mm Debelina 0,5 mm	435109 0,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mm Jeklo Merilni Ø 75 mm	435086 75
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
	435096 60

Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbidna trdina Merilni Ø 60 mm	
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbidna trdina Merilni Ø 65 mm	435096 65
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbidna trdina Merilni Ø 85 mm	435096 85
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 85 mm	435086 85
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 65 mm	435086 65
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 55 mm	435086 55
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 70 mm	435086 70
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 95 mm	435086 95
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 50 mm	435086 50
Merilna ploščica za merilno območje 50 – 100 Debelina 1 mm	435109 1
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 90 mm	435086 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 100 mm	435086 100
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbidna trdina Merilni Ø 70 mm	435096 70
Podaljšek za merilno globino Dolžina 500 mm	435142 500
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85

Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbida trdina Merilni Ø 95 mm	435096 95
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbida trdina Merilni Ø 100 mm	435096 100
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 60 mm	435086 60
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin1 kos Tip 35-90	439914 35-90
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbida trdina Merilni Ø 80 mm	435096 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbida trdina Merilni Ø 75 mm	435096 75
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmKarbida trdina Merilni Ø 50 mm	435096 50
Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mmJeklo Merilni Ø 80 mm	435086 80
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5