

**HOLEX****preizkuševalnika napetosti, Tip naprave: LCD****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Razred artikla	42I

**Opis****Izvedba:**

Ohišje iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem in lomu, 2 merilni konici. Vgrajena LED svetilka, držalo preizkusnega ročaja za enoročno uporabo, samodejni preizkus lastnega delovanja. Avtomatska izbira merilnega območja.

**Funkcija:**

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama 081551 vel. LR3, zaščitnimi kapicami.

**Tehnični opis**

Preizkušanje smeri vrtilnega polja	da
Območje prikazovanja DC	6 - 690 V

Razsvetljava merilnega mesta	da
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Prikazovalnik	LCD
Območje prikazovanja AC	6 - 400 V
Oznaka proizvajalca	LCD
Preverjanje prevodnosti	zvočno/LCD
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	I1
Certifikat varnosti	GS TÜV Rheinland
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2x art. 081551 vel. LR3
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

## Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkKS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------