

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434210 50
GTIN	7640125025347
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Robustno aluminijasto ohišje z velikim prikazovalnikom z 11 mm visokimi številkami. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem. Nastavitev ničle v poljubnem položaju** za enostavno primerjanje izmerjenih vrednosti. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. **Prednastavitev mer** poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Individualna tipka za izbirne funkcije. Preklop smeri štetja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Tehnični opis

Merilna sila	1,4 – 2,9 N
Debelina ohišja	32,9 mm
Merilno območje	50 mm

Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	59,5 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 50 mm	023000 50
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

Pribor

Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100

Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6

Jekleno tipalo Tip 39

434900 39