

 Mahr**Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434324 12,5
GTIN	4059192014650
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija: nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Dinamične merilne funkcije (MAKS/MIN): Za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

Z **vgrajenim radijskim sistemom i-wi** za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.
Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Debelina ohišja	35 mm
Merilno območje	12,5 mm
Ø ohišja	58 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	0,65–0,90 N
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

023010 12,5

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023000 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 15

434900 15

Jekleno tipalo Tip 18/3

434900 18/3

Jekleno tipalo Tip 13

434900 13

Jekleno tipalo Tip 12

434900 12

Jekleno tipalo Tip 30/10

434900 30/10

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1

434910 18/1

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6

434910 18/6

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm

434918 50

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4

434910 18/4

Jekleno tipalo Tip 14/40

434900 14/40

Jekleno tipalo Tip 18/5

434900 18/5

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm

434917 50

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17

434910 17

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm

434920 30

Jekleno tipalo Tip 18/1

434900 18/1

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2

434910 18/2

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm

434920 15

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450

081560 CR2450

Jekleno tipalo Tip 20

434900 20

Jekleno tipalo Tip 18/4

434900 18/4

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11

434910 11

Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip D2

498940 D2

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28

Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK