



**Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja:  
1/58mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433410 1/58
GTIN	4045197204240
Razred artikla	42C

## Opis

### Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla**.

Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje**.

Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Merilna sila	1,5 - 2 N

Ø ohišja	58 mm
Delitev skale	0,001 mm
Kalibriranje	C2
Merilno območje	1 mm
Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	5 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10

Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Steklo za merilno uro Tip 58	432260 58