

 Mahr**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434310 12,5
GTIN	4059192014391
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom številčk (**11 mm**) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija:

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Debelina ohišja	35 mm
Merilna sila	0,65–0,90 N
Merilno območje	12,5 mm
Ø ohišja	58 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4