

Mahr**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,005 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z zelo velikim (12 mm) kontrastnim LCD-prikazovalnikom. Zaradi referenčnega sistema je ura takoj po vklopu pripravljena za merjenje. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

Nastavljanje ničle v vsakem položaju, funkcija za prednastavitev mer, preklon smeri štetja, samodejni izklop (po izbiri). Funkcija Lock: blokada gumbov pred nenamernim upravljanjem. IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915. Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	60 mm
Debelina ohišja	28 mm
Kalibriranje	C1
Merilno območje	12,5 mm
Merilna sila	0,5 – 1 N
Preklop odčitavanja	0,0001 col
Preklop odčitavanja	0,005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,015 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Žični odmikalnik Dolžina 500 mm	434930 500
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Vrtljivo tipalo	434912
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50

Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Žični odmikalnik Dolžina 140 mm	434930 140
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16