

Mitutoyo**Digitalna absolutna merilna ura IP66, Merilno območje: 5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434410 5
GTIN	4946368554242
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Praktična, vsestranska in robustna digitalna merilna ura z integriranim prikazovalnikom tolerance (z ali brez izmerjene vrednosti). Zaradi vitke oblike je primerna za vgradnjo v priprave z omejenim prostorom. Prikazovalnik se zaradi obojestranskega odčitavanja lahko obrne za 180°.

S kratko sklenjenimi vodniki Digimatic 1 in 6 je mogoče eno ali več merilnih ur nastaviti na ničlo oz. prikazati neko prednastavljeno vrednost. Odčitavanje od zgoraj.

Funkcija:

IP66: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498428, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Širina	35 mm
Merilna sila	2,0 N

Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina	116,5 mm
Globina	44,3 mm
Merilno območje	5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 66
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 / 0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Priključni kabel Tip USB2	498428 USB2
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Priključni kabel Tip D2	498428 D2
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Priključni kabel Tip D1	498428 D1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30

Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15

Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14