

BENNING**Merilni vodniki, Ø merilne konice: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473308 2
GTIN	4014651441460
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

CAT III 1000 V/CAT IV 600 V (z zaščitnimi kopicami), CAT II 1000 V (brez zaščitnih kopic).
Garnitura merilnih vodnikov, 2-delna, rdeče/črne barve, Ø merilnih vodnikov = 4 mm.
Dolžina merilnih konic 18 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Primerno za:

Multimeter art. 473300; 473305 in art 473320 vel. 960 in merilniki izolacijske upornosti art. 473420.

Tehnični opis

Ø merilne konice	2 mm
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kopicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kopic)
Ø merilnega vodnika	4 mm
Dolžina kabla	1,4 m

Vrsta izdelka

Merilni vodniki