

HOLEX**Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473010
GTIN	4045197554239
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Kompaktno ohišje iz dvokomponentne umetne mase z vgrajeno LED-žepno svetilko. Konica z optičnim indikatorjem napetosti, menjava barve (zelena na rdečo), dodatni akustični signal. Enostavno za prenašanje, primerno za vsako torbo.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za iskanje vodnikov pod napetostjo npr. v kabljih, vtičnicah, stikalih, priključnih dozah ipd.

Standard:

IEC/EN 61010-1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3.

Tehnični opis

Območje prikazovanja AC	50 - 1000 V
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Kategorija prenapetosti	CAT IV / 1000 V
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR3

081561 LR3