



Precizni notranji merilnik, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 160-290mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitvev na različne \varnothing s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice. Fiksni merilni nastavki **iz jekla**.

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja art. 435142, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 μ m
---------------------------------------	-------------

Število merilnih nastavkov	7
Število merilnih ploščic	4
Merilna globina	230 mm
Merilno območje	160 - 290 mm
Centrirni krožnik, širina	120 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 800 mm	023210 800
--	------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Podaljšek za merilno globino Dolžina 1500 mm	435142 1500
Podaljšek za merilno globino Dolžina 1000 mm	435142 1000
Podaljšek za merilno globino Dolžina 750 mm	435142 750
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 90-300	439914 90-300
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm Merilno območje 12,5 mm	434322 12,5
Podaljšek za merilno globino Dolžina 500 mm	435142 500
Podaljšek za merilno globino Dolžina 2000 mm	435142 2000
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 µm	434674 50/1
Merilna ura s skalo v levo Merilno območje 10 mm	434807 10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 µm	434674 250/10
Podaljšek za merilno globino Dolžina 250 mm	435142 250
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 200 mm	484030 200
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Induktivni komparator Extrames Tip 2001	434670 2001
komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 µm	434674 130/5