



Precizna merilna ura Feinika zaščiten pred udarci, Merilno območje/ \varnothing ohišja: 1/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433500 1/40
GTIN	4031452101652
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.

Vpenjalno steblo \varnothing 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Robustna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.

Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje.

Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Delitev skale	0,001 mm
\varnothing ohišja	40 mm

Kalibriranje	C2
Merilno območje	1 mm
Merilna sila	0,7 - 1 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,1 mm
Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	3 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5

Pribor

Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25

Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 40 mm	434835 40
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Steklo za merilno uro Tip 40	432010 40