

Mahr**Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434318 12,5
GTIN	4059192014537
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija:

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Tehnični opis

Merilna sila	0,65–0,90 N
Merilno območje	12,5 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Kalibriranje	C1
Ø ohišja	58 mm
Debelina ohišja	35 mm
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
---	-------------

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023010 12,5

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3 434910 18/3

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2 434910 18/2

Jekleno tipalo Tip 18/5 434900 18/5

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17 434910 17

Jekleno tipalo Tip 18/1 434900 18/1

Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip USB2 498940 USB2

Jekleno tipalo Tip 11 434900 11

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11 434910 11

Jekleno tipalo Tip 11/25 434900 11/25

Jekleno tipalo Tip 12 434900 12

Jekleno tipalo Tip 14/15 434900 14/15

Jekleno tipalo Tip 39 434900 39

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm 434920 50

Vrtljivo tipalo 434912

Jekleno tipalo Tip 28 434900 28

Tipalo iz karbidne trdine Tip 16 434910 16

Jekleno tipalo Tip 17 434900 17

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm 434918 50

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm 434918 25

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK 498914 STICK

Jekleno tipalo Tip 18/4 434900 18/4

Jekleno tipalo Tip 29/20 434900 29/20

Jekleno tipalo Tip 18/3 434900 18/3

Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30

Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24