

**BENNING****Merilni vodniki, Ø merilne konice: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473308 4
GTIN	4014651441453
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (z zaščitnimi kopicami), CAT II 1000 V (brez zaščitnih kopic).  
Garnitura merilnih vodnikov, 2-delna, rdeče/črne barve, Ø merilnih vodnikov = 4 mm.  
Dolžina merilnih konic 18 mm.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Primerno za:**

Multimeter art. 473300; 473305 in art 473320 vel. 960 in merilniki izolacijske upornosti art. 473420.

**Tehnični opis**

Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kopicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kopic)
Ø merilne konice	4 mm
Ø merilnega vodnika	4 mm
Dolžina kabla	1,4 m

Vrsta izdelka

Merilni vodniki