



LED ročni stroboskop, Tip: 477



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	471200 477
GTIN	4029547010651
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje, zaščiteno pred udarci. Izredno veliko merilno območje z do 300.000 bliski na minuto. Zelo velika svetlobna jakost do 4800 luksov (LED-tehnologija). Prožilni vhod in izhod omogočata priključitev zunanjih naprav in krmiljenje s pomočjo zunanjega senzorja. Življenjska doba baterij do 5 ur.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Pregled in kontrola kakovosti strojev in naprav, merjenje števila vrtljajev na težko dostopnih, majhnih in hitro premikajočih se objektih – brez prekinitve obratovanja.

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom, vtikačem za prožilni signal, poročilom o kalibriranju in 6 baterijami art. 081561, vel. LR6.

Kalibriranje: I2

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Merilno območje: 30 - 300000 min⁻¹

Točnost: 0,02 (±1 digit) %

Dolžina: 191 mm

Širina: 82 mm

Višina: 60 mm

Masa: 400 g

Tehnični opis

Višina	60 mm
Širina	82 mm
Masa	400 g
Dolžina	191 mm
Delovna temperatura	0 - 45 °C
Merilno območje	30 - 300000 min ⁻¹
Točnost	0,02 (±1 digit) %
Število vključenih baterij	6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I2
Vrsta izdelka	Stroboskopi

Storitve

Kalibriranje Merilnik vrtljajev/stroboskop	016600
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Merilnik vrtljajev	016830

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081556 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6