



Precizna merilna ura Feinika zaščiten pred udarci, Merilno območje/ \emptyset ohišja: 1/58mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433500 1/58
GTIN	4031452101676
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.

Vpenjalno steblo \emptyset 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Robustna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.

Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje.

Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Delitev skale	0,001 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,1 mm

Merilno območje	1 mm
Kalibriranje	C2
Merilna sila	1,3 - 1,6 N
Ø ohišja	58 mm
Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	3 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
	434917 25

Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm

Jekleno tipalo Tip 18/5 434900 18/5

Jekleno tipalo Tip 39 434900 39

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm 434920 80

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6 434910 18/6

Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm 434918 25

Jekleno tipalo Tip 12 434900 12

Jekleno tipalo Tip 29/20 434900 29/20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17 434910 17

Jekleno tipalo Tip 14/40 434900 14/40

Jekleno tipalo Tip 11/35 434900 11/35

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm 434920 100

Jekleno tipalo Tip 15 434900 15

Jekleno tipalo Tip 11 434900 11

Jekleno tipalo Tip 14/15 434900 14/15

Jekleno tipalo Tip 14 434900 14

Jekleno tipalo Tip 11/20 434900 11/20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 16 434910 16

Jekleno tipalo Tip 18/2 434900 18/2

Tipalo iz karbidne trdine Tip 14 434910 14

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2 434910 18/2

Jekleno tipalo Tip 29/10 434900 29/10

Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm 434918 50

Jekleno tipalo Tip 30/10 434900 30/10

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10 434910 10

Jekleno tipalo Tip 20 434900 20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3 434910 18/3

Vrtljivo tipalo	434912
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58