

 Mahr**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

434310 50

GTIN

4059192014414

Razred artikla

43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom številčk (**11 mm**) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Absolutna funkcija:

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

Faktor je nastavljen prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	1,25–2,70 N
Kalibriranje	C1
Debelina ohišja	35 mm
Ø ohišja	58 mm
Merilno območje	50 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 50 mm	023000 50

Pribor

Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13

Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25