

**hanhart**  
1882**Velika štoparica, Tip: PRISMA****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 469625 PRISMA |
| GTIN                  | 2050001056085 |
| Razred artikla        | 46R           |

**Opis****Izvedba:**

Štoparica s kremenovimi kristali. Digitalna velika štoparica z LCD-prikazovalnikom. Časovna ločljivost s preklopom: 1/10 s ali 1/100 min. Funkcije: 2 časovnika, štoparica, **odštevanje z zvočnim signalom**. Potek programirljiv. Običajni prikaz časa.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081561 vel. LR6.

**Tehnični opis**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Širina                                | 130 mm     |
| Globina                               | 95 mm      |
| Višina                                | 175 mm     |
| Merilno orodje                        | digitalni  |
| Število vključenih baterij            | 1          |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Napajanje     | Baterijsko napajanje |
| Kalibriranje  | N1                   |
| Vrsta izdelka | štoparice            |

**Storitve**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Kalibriranještoparice Tip U | 029100 U |
|-----------------------------|----------|

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|