



Precizna merilna ura IP 53, zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 1/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433600 1/40
GTIN	4031452100501
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.**

Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje.**

Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Precizna merilna ura, zaščiten pred udarci in brizgajočo vodo.

Funkcija:

IP53: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilno območje	1 mm
Ø ohišja	40 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Kalibriranje	C2
Merilna sila	1,1 - 1,6 N
Delitev skale	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta IP-zaščite	IP 53
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	5 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Steklo za vodotesno merilno uro Tip 40	432030 40
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30

Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3