

**BENNING****preizkuševalnika napetosti DUSPOL®, Tip naprave: ANALOG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

**Dvopolni preizkuševalniki napetosti z VDE-certifikatom.** Ohišje odporno proti udarcem, prahu in brizgajoči vodi z gumiranimi prijemalnimi površinami.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, industriji, pri vzdrževalnih delih in popravilih (iskanje napak). Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti. **Priklop bremena (30 mA sprožitev zaščitnega tokovnega stikala prek tipke).** Certificiran za preizkušanje napetosti na **napravah do 1000 V**. Primeren za fotovoltaične/vetrne naprave in hibridno avtomobilsko tehniko.

**Standard:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Tehnični opis**

Preverjanje polarnosti	LED
Prikazovalnik	Vrtljiva tuljavica (osvetljen) / LED

Območje prikazovanja DC	12 - 1000 V
Oznaka proizvajalca	ANALOG
Preizkušanje smeri vrtilnega polja	LCD
Alarm z vibriranjem	da
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Območje prikazovanja AC	12 - 1000 V
Preverjanje faz	LCD
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Kalibriranje	I1
Električna izolacija	VDE 1000 V
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

## Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S