

 Mahr**Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434318 50
GTIN	4059192014551
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Absolutna funkcija:**

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

**Faktor je nastavljen** prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

**Funkcija:**

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

## Tehnični opis

Merilno območje	50 mm
Merilna sila	1,25–2,70 N
Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Debelina ohišja	35 mm
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,007 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 50 mm	023000 50
---	-----------

DAkS-kalibriranje  
Analogna merilna ura 0,01 in digitalna  
merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100  
mm

023010 100

**Pribor**

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498914 STICK

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450

081560 CR2450

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975