



Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Precizen merilni sistem prek steklenega merilnega stebra: hitrost postopka nima vpliva na merilni rezultat, merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. Majhna poraba energije. Grafični prikaz za primerjavo toleranc. **Možnost vnosa faktorja za merilno vrednost.**

Opisno besedilo na sliki:

Prikazovalnik vrtljiv za 330°

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Ø ohišja	61 mm
Debelina ohišja	39 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm

Podatkovni list

Merilno območje	12,5 mm
Merilna sila	1,2 N
Kalibriranje	C1
Točnost	0,003 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 / 0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/434460-12,5>