

## ALLURIS

**Precizni ročni tahometer, Tip: C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	471300 C
GTIN	4260244680222
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Precizni ročni tahometer v **robustnem ohišju iz aluminijaste tlačne litine**. Velik digitalni prikazovalnik, preprosta uporaba. Merjenje dolžin in hitrosti v izbirnih mednarodnih enotah. Zelo natančen **kontaktni tahometer** (60 impulzov/obrat). Posebej primeren za merjenje nizkega števila vrtljajev.

**Uporaba:**

**Merjenje števila vrtljajev:** 0,1–99999 min<sup>-1</sup> (mehansko do 25000 min<sup>-1</sup>).

**Merjenje hitrosti:** 0,1–3810 m/min

**Merjenje dolžine:** 0,0–99999 m

**Štetje:** 0– 99999

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 merilnima konicama, 6-colskim merilnim kolescem, votlim lijakom, podaljševalno gredjo, navodili za uporabo, zaščitnim etuijem, 2 baterijama art. 081561 vel. LR6.

**Dodatni pribor:**

Odsevne značke art. 471315.

**Tehnični opis**

Število impulzov na vrtljaj (kontaktna meritev)	60
Čas merjenja	1 s
Obseg merilnega kolesca	6 col

Točnost	0,006 ( $\pm 0,5$ digit) %
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	I2
Vrsta izdelka	Ročni tahometri

### Storitve

Kalibriranje Merilnik vrtljajev/stroboskop Tip D	027900 D
--	----------

### Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Garnitura odsevnih značk 35-delne	471315